



CZ009

Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig, CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Capaciteit

Aantal modules 0,50

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 2.5 mm²

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 40 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen 5000

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 0,20 W

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 9 mm

Diepte 68 mm

Samenstelling

Aantal wisselcontacten 1

Aantal verbreekcontacten 1