



CZ009

## Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig, CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Capaciteit

Aantal modules 0,50

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 2.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 40 °C

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen 5000

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I<sub>n</sub> 0,20 W

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 9 mm

Diepte 68 mm

#### Samenstelling

Aantal wisselcontacten 1

Aantal verbreekcontacten 1