



CZ009

Hulpcontact voor aardlekschakelaar 4-polig, CDB4xxxD/CFB4xxxD, CFA490

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 40 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	5000
--	------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	0,20 W
---	--------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1