



DAF452000ELN



## DAF, flexzuil enkel, systo 45 mm, met slang 2 m, l=2 m, geëloxeerd

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Diepte	66 mm
Breedte	67 mm
Installatiehoogte	2 - 2 m
Hoogteverstelling	0
Binnendoorsnede	1255 - 1255 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

#### Samenstelling

Verstelbaar	Nee
Is draagbaar	Ja

#### Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

#### Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium