



DAK2803400ELN



## DAK, klemzuil dubbel, lengte 3,40 m, natuurgeëloxeerd

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	3,36 - 3,36 m
Hoogteverstelling	0
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

#### Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

#### Samenstelling

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

#### Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

#### Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium