



DAS2802500ELN



**DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 2,5-2,8 m, geëloxeerd**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	2,5 - 2,8 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

**Samenstelling**

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

**Kabel**

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

**Installatie, montage**

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

**Materiaal**

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium