



DAS2803100ELN



DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Diepte | 130 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Installatiehoogte | 3,1 - 3,4 m |
| Hoogteverstelling | 300 mm |
| Binnendoorsnede | 10800 - 10800 mm ² |
| Vorm van de zuil | Rechthoekig |
| Dekselbreedte | 80 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal monteerbare deksels | 2 |
|----------------------------|---|

Samenstelling

| | |
|--------------|-----|
| Verstelbaar | Ja |
| Is draagbaar | Nee |

Kabel

| | |
|-----------------------|-------|
| kabeldoorvoer positie | Boven |
|-----------------------|-------|

Installatie, montage

| | |
|----------------------------|----|
| Plafondmontage mogelijk | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |

Materiaal

| | |
|-------------------------|--------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |
| Kleur | Aluminium |