



DAS2803100ELN



DAS, spanzuil dubbel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	130 mm
Breedte	98 mm
Installatiehoogte	3,1 - 3,4 m
Hoogteverstelling	300 mm
Binnendoorsnede	10800 - 10800 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	80 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	2
----------------------------	---

Samenstelling

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

kabeldoorvoer positie	Boven
-----------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium