



DSK50L25F10

**DSK, designkanaal, lengte 2500 mm, wit hoogglans**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 38 mm                       |
| Breedte         | 222 mm                      |
| Lengte          | 2500 mm                     |
| Binnendoorsnede | 2800 - 2800 mm <sup>2</sup> |

##### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 12 |
|------------------------------------------------------------|----|

##### Materiaal

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | Wit |
|-------|-----|

##### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

##### Aansluitmogelijkheden

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

##### Samenstelling

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal scheidingswanden | 0  |
| Aantal scheidingswanden | 0  |
| Met kabelhouders        | Ja |
| Met beschermfolie       | Ja |