



DSK50L2F20



DSK, designkanaal, lengte 225 mm, zwart hoogglans

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Antibacterial treatment	Nee
Zelfklevend	Nee
Kanaalverbinding	geen koppeling
Kanaalhoogte	38 mm
Lengte in mm	225 mm
Kanaalbreedte	222 mm
Bodemperforatie-afstand	0 mm
Bodemperforatie-spoor	0 mm
Max. leidingbezetting Ø 11 mm – vulgraad 0,5	12
11 mm kabelcapaciteit (Ø 11 mm, 50% vulling)	12
Uitvoering deksel	voorgemonteerd
Kleur	zwart
Bestandsdeel	mix van materialen
Materiaalgroep	Materiaalmix
Oppervlaktebehandeling	1125
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Is pipe fixing interior	Nee
Inwendige dwarsdoorsnede	2800 mm ²
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal plaatsbare scheidingschotten	0
Aantal kamers	1
Aantal klemmen per meter	0
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja