



EEN002



Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie

Afmetingen

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever 100 m

Kabel

Kabellengte 1 m