



EEN003

IP55

Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - +45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Oppervlaktemontage

Afmetingen

Maximale kabellengte tussen ontvanger en zender/signaalgever 100 m

Hoogte 118 mm

Breedte 48 mm

Kabel

Kabellengte 1 m