



EG103D



Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

Functies

Gangreserve in jaren	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Samenstelling

Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	1

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie, Aanwezigheidssimulatie

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm