

## Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

#### Functies

Gangreserve (jaren)	5 y
---------------------	-----

Met netwerksynchronisatie	Nee
---------------------------	-----

Met kwartssynchronisatie	Ja
--------------------------	----

#### Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	1,50 s
----------------------------	--------

Met impulsprogramma	Nee
---------------------	-----

Aantal kanalen	2
----------------	---

#### Aansluiting

Soort contact	2x wissel
---------------	-----------

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

#### Instellingen

Dagprogramma	Nee
--------------	-----

Weekprogramma	Ja
---------------	----

Jaarprogramma	Nee
---------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel
---------	--

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	35 mm
---------	-------

Diepte	64 mm
--------	-------

EG203