



EG203



IP20

Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 2 W 16 A

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

Functies

Gangreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	1,50 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	2

Aansluiting

Soort contact	2x wissel
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm