



EG293B



Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 2 wissel 10 A

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
-----------------------------	--------

Functies

Gangreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag	0,20 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	2

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met impulsfunctie, Toetsvergrendeling via PIN, Aanwezigheidssimulatie, Met bedrijfsurenteller

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	69 mm