




EGN103



Programmaklok digitaal, weekprogramma, 1x wisselcontact 16 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Verlichting

Max. belasting fluorescentielamp in serie 1000 W

Funcities

Gangreserve in jaren 5 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

Samenstelling

Gangnauwkeurigheid per dag 1,50 s

Met impulsprogramma Nee

Aantal kanalen 1

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Instellingen

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklem

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 35,80 mm

