



EH209



IP20

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1w 16A, zonder wijzers

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen 1

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloe- en halogeenlamp 230 V 1000 W

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

Funcities

Aantal functiekanalen 1

Aansluiting

Aantal contacten 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 2

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 36 mm

Diepte 54 mm

Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6) 4 A