



EK028



## Stroomtrafo voor TE331/332

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

#### Vermogen

Vermogen	0
----------	---

#### Afmetingen

Doorsnede van de opening	15 mm
Hoogte van de opening	14,60 mm
Breedte van opening	14,60 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	90 A
Maximaal stroom secundair	48 mA