



EK028



## Stroomtrafo voor TE331/332

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

#### Vermogen

Vermogen	0
----------	---

#### Afmetingen

Doorsnede van de opening	15 mm
--------------------------	-------

Hoogte van de opening	14,60 mm
-----------------------	----------

Breedte van opening	14,60 mm
---------------------	----------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	90 A
-------------------------------	------

Maximaal stroom secundair	48 mA
---------------------------	-------