



EK028



Stroomtrafo voor TE331/332

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0
----------	---

Afmetingen

Doorsnede van de opening	15 mm
Hoogte van de opening	14,60 mm
Breedte van opening	14,60 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - +70 °C

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	90 A
Maximaal stroom secundair	48 mA