



EK028



Stroomtrafo voor TE331/332

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Stroomtransformator

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 0

Afmetingen

Doorsnede van de opening 15 mm

Hoogte van de opening 14,60 mm

Breedte van opening 14,60 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - +70 °C

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In 90 A

Maximaal stroom secundair 48 mA