



EK724

IP54

Thermische motor 24V AC/DC, voor ventielen M30x1,5

Technische eigenschappen

Kabel

Kabellengte 200 m

Afmetingen

Lengte 50 mm

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C