



EK724



IP54

### Thermische motor 24V AC/DC, voor ventielen M30x1,5

#### Technische eigenschappen

##### Kabel

Kabellengte 200 m

##### Afmetingen

Lengte 50 mm

##### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C