


EKQ0600BL1



## Nivelleerbare cassette RVS 200x200mm hoogte 28mm blind

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Kwadraatvorm

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

#### Samenstelling

Aantal outlets	0
Aantal leidinguitgangen	0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 1,5 - 3,0 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
Halogeenvrij	Ja