


EKQ0600LE2



Nivelleerbare cassette RVS 200x200mm hoogte 43mm met kabeluitvoer

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadratform
------	-------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	115 mm
Inbouwlengthe	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Hoogte	115 mm
Nominale grootte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	38 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,5 - 3,0 kN
--------------------	--------------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
Halogeenvrij	Ja