


EKQ0600TM1



Nivelleerbare cassette RVS 200x200mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadratform
------	-------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwlengthe	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 3 kN
--------------------	----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06