


EKQ060LE15



Nivelleerbare cassette, Q06, 200x200mm, diepte 15mm, kabeluitvoer, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Kwadraatvorm

Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Hoogte	77 mm
Nivelleerbereik	95 - 282 mm
Nominale grootte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	15 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer Droog

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	RVS
Materiaal	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
Halogeenvrij	Ja