


EKQ1200BL1



**Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 28mm blind**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Met uitsparing vloerbedekking Ja

**Vorm**

Vorm Kwadraatvorm

**Afmetingen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 100 mm |
| Inbouwlengte                | 244 mm |
| Inbouwbreedte               | 244 mm |
| Hoogte                      | 100 mm |
| Nominale grootte            | 244 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 23 mm  |

**Samenstelling**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal outlets          | 0 |
| Aantal leidinguitgangen | 0 |

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting 1,5 - 3,0 kN

**Installatie, montage**

|  |    |
|--|----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |

**Materiaal**

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | RVS |
| Kleur     | RVS |

**Functies**

Geschikt voor vloergoot Ja

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                              | IK10 |
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q12  |
| Halogeenvrij                                 | Ja   |