


EKQ1200LE1



Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 28mm met kabeluitvoer

Technische eigenschappen

Vorm

| | |
|------|-------------|
| Vorm | Kwadratform |
|------|-------------|

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 100 mm |
| Inbouwlengthe | 244 mm |
| Inbouwbreedte | 244 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Nominale grootte | 244 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 23 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|----|
| Chassisdeel voor cassettes | Ja |
| Aantal ingebouwde apparaten | 12 |
| Aantal outlets | 3 |
| Aantal leidinguitgangen | 1 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|--------------|
| Maximale belasting | 1,5 - 3,0 kN |
|--------------------|--------------|

Installatie, montage

| | |
|--|----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |

Materiaal

| | |
|----------------------|--------|
| Kleur leidinguitvoer | Zilver |
| Materiaal | RVS |
| Kleur | RVS |

Funcies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Slagvastheid IK | IK10 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q12 |
| Halogeenvrij | Ja |