


EKQ1200TM1



## Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

### Technische eigenschappen

#### Vorm

Vorm	Kwadratform
------	-------------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwlengthe	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 3 kN
--------------------	----------

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12