


EKQ1200TM2



Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 43mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Kwadraatvorm
------	--------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	115 mm
Inbouwlengte	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	115 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	38 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 3 kN
--------------------	----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12