


EKQ120BL15



Nivelleerbare cassette, Q12, 244x244mm, diepte 15mm, blind, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Kwadraatvorm

Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm

Inbouw lengte 244 mm

Inbouw breedte 244 mm

Hoogte 77 mm

Nivelleerbereik 95 - 282 mm

Nominale grootte 244 mm

Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja

Aantal ingebouwde apparaten 12

Aantal outlets 3

Aantal leidinguitgangen 0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Instructies

Onderhoud van vloer Nat

Materiaal

Materiaal RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand IP54

Halogeenvrij

Ja