


EKQ120LE15



## Nivelleerbare cassette, Q12, 244x244mm, diepte 15mm, kabeluitvoer, rvs

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Kwadraatvorm

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwlengte	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	77 mm
Nivelleerbereik	95 - 282 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	15 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Instructies

Onderhoud van vloer Droog

#### Materiaal

Kleur leidinguitvoer	RVS
Materiaal	RVS

#### Funcities

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
Halogeenvrij	Ja