




EKR0600BL1



Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Rond

Afmetingen

Inbouwdiepte 100 mm

Inbouwdiameter 215 mm

Hoogte 100 mm

Nominale grootte 215 mm

Dikte van tapijt uitsparing 23 mm

Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitgangen 0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 1,5 - 3,0 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

Funcities

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsgraad IP IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R06

Halogeenvrij Ja