




EKR0600LE2



Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 43mm met kabeluitvoer

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	115 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Hoogte	115 mm
Nominale grootte	215 mm
Dikte van tapijt uitsparing	38 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,5 - 3,0 kN
--------------------	--------------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06
Halogeenvrij	Ja