


EKR0600TM1



Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	215 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 3 kN
--------------------	----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06