


EKR0600TM2



Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 43mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	115 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Hoogte	115 mm
Nominale grootte	215 mm
Dikte van tapijt uitsparing	38 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 3 kN
--------------------	----------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06