




EKR060BL15



## Nivelleerbare cassette, Q06, rond215mm, diepte 15mm, blind, rvs

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Rond

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm  
 Inbouwdiameter 215 mm  
 Hoogte 77 mm  
 Nivelleerbereik 95 - 282 mm  
 Nominale grootte 215 mm  
 Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja  
 Aantal ingebouwde apparaten 6  
 Aantal outlets 2  
 Aantal leidinguitgangen 0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja  
 Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

#### Instructies

Onderhoud van vloer Nat

#### Materiaal

Materiaal RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK10  
 Beschermingsklasse in ongebruikte toestand IP54  
 Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R06

