




EKR060LE15



Nivelleerbare cassette, Q06, rond215mm, diepte 15mm, kabeluitvoer, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Rond

Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm
 Inbouwdiameter 215 mm
 Hoogte 77 mm
 Nivelleerbereik 95 - 282 mm
 Nominale grootte 215 mm
 Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja
 Aantal ingebouwde apparaten 6
 Aantal outlets 2
 Aantal leidinguitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja
 Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Instructies

Onderhoud van vloer Droog

Materiaal

Kleur leidinguitvoer RVS
 Materiaal RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10
 Beschermingsgraad IP IP20

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06
Halogeenvrij	Ja