




EKR1200BL1



## Nivelleerbare cassette RVS rondx300mm hoogte 28mm blind

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Rond

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 100 mm

Inbouwdiameter 306 mm

Hoogte 100 mm

Nominale grootte 305 mm

Dikte van tapijt uitsparing 23 mm

#### Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitgangen 0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 1,5 - 3,0 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

#### Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsgraad IP IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R12

Halogeenvrij Ja