




EKR1200BL2



Nivelleerbare cassette RVS rondx300mm hoogte 43mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Rond

Afmetingen

Inbouwdiepte 115 mm

Inbouwdiameter 306 mm

Hoogte 115 mm

Nominale grootte 305 mm

Dikte van tapijt uitsparing 38 mm

Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitgangen 0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 1,5 - 3,0 kN

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsgraad IP IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R12

Halogeenvrij Ja