




EKR1200LE1



## Nivelleerbare cassette RVS rondx300mm hoogte 28mm met kabeluitvoer

### Technische eigenschappen

#### Vorm

|      |      |
|------|------|
| Vorm | Rond |
|------|------|

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 100 mm |
| Inbouwdiameter              | 306 mm |
| Hoogte                      | 100 mm |
| Nominale grootte            | 305 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 23 mm  |

#### Samenstelling

|  |    |
|--|----|
| Chassisdeel voor cassettes                   | Ja |
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 12 |
| Aantal outlets                               | 3  |
| Aantal leidinguitgangen                      | 1  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Maximale belasting | 1,5 - 3,0 kN |
|--------------------|--------------|

#### Installatie, montage

|  |    |
|--|----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |

#### Materiaal

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kleur leidinguitvoer | Zilver |
| Materiaal            | RVS    |
| Kleur                | RVS    |

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                              | IK10 |
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R12  |
| Halogeenvrij                                 | Ja   |