



EKR120BL15



## Nivelleerbare cassette, Q12, rond306mm, diepte 15mm, blind, rvs

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Rond

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm

Inbouwdiameter 306 mm

Hoogte 77 mm

Nivelleerbereik 95 - 282 mm

Nominale grootte 306 mm

Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja

Aantal ingebouwde apparaten 12

Aantal outlets 3

Aantal leidinguitgangen 0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 5 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

#### Instructies

Onderhoud van vloer Nat

#### Materiaal

Materiaal RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand IP54

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R12

