



EKSQ0620BL

## Cassette voor belasting tot 20 kN 200x200mm hoogte 34mm blind

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Kwadraatvorm

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 105 mm

Inbouwlengte 200 mm

Inbouwbreedte 200 mm

Hoogte 105 mm

Nominale grootte 200 mm

Dikte van tapijt uitsparing 23 mm

#### Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitgangen 0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 15 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

#### Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsgraad IP IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) Q06

Halogeenvrij Ja