



EKSQ0620TM

**Cassette voor belasting tot 20 kN 200x200mm hoogte 34mm uitvoerstuk TULAA105**

**Technische eigenschappen**

**Vorm**

Vorm	Kwadravorm
------	------------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	105 mm
Inbouwlengthe	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Hoogte	105 mm
Nominale grootte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

**Samenstelling**

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

**Gebruiksvoorwaarden**

Maximale belasting	3 - 15 kN
--------------------	-----------

**Installatie, montage**

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

**Materiaal**

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

**Functies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06