



EKSQ1220BL

## Cassette voor belasting tot 20 kN 244x244mm hoogte 38mm blind

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

#### Vorm

Vorm Kwadraatvorm

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	110 mm
Inbouwlengte	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	110 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

#### Samenstelling

Aantal outlets	0
Aantal leidinguitgangen	0

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 15 kN

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsgraad IP	IP20
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
Halogeenvrij	Ja