



EKSQ1220TM

## Cassette voor belasting tot 20 kN 244x244mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105

### Technische eigenschappen

#### Vorm

Vorm	Kwadravorm
------	------------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	110 mm
Inbouwlengthe	244 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Hoogte	110 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	23 mm

#### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitgangen	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 15 kN
--------------------	-----------

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

#### Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12