



EKSQ405BL

Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Kwadraatvorm

Afmetingen

Inbouwdiepte	116 mm
Inbouwlengte	405 mm
Inbouwbreedte	405 mm
Hoogte	116 mm
Nominale grootte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	28 mm

Samenstelling

Aantal outlets	0
Aantal leidinguitlaten	0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 20 kN

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
Halogeenvrij	Ja