



EKSQ405BL

Cassette voor belasting tot 20 kN 405x405mm hoogte 44mm blind

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

Vorm

Vorm Kwadraatvorm

Afmetingen

Inbouwdiepte 116 mm

Inbouwlengte 405 mm

Inbouwbreedte 405 mm

Hoogte 116 mm

Nominale grootte 244 mm

Dikte van tapijt uitsparing 28 mm

Samenstelling

Aantal outlets 0

Aantal leidinguitlaten 0

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting 3 - 20 kN

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

Materiaal

Materiaal RVS

Kleur RVS

Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) Q12

Halogeenvrij Ja